

CARJANTE

DÉSOXYDANT RENOVATEUR SPÉCIAL JANTES ALUMINIUM ALCOAT USAGES RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELLS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- . ETAT PHYSIQUE : Liquide, limpide
- . REACTION CHIMIQUE : Acide fort.
- . pH pur : inférieur à 1.00
- . MASSE VOLUMIQUE : 1015 g/l +/- 10 g/l.
- . COULEUR : Incolore, sans colorant ajouté.
- . ODEUR : Acide caractéristique.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Miscible dans l'eau en toutes proportions. Basse tension superficielle, assure une parfaite pénétration des salissures incrustées sur les surfaces. Solubilise les dépôts calcaïques et d'oxydes métalliques, poussières de plaquettes de freins, poussières routières, boues, dépôts de carbones fixés sur les jantes en aluminium. Rénove, désincruste, caractère nettoyant permettant de retrouver un aspect propre et un éclat neuf sur les surfaces nettoyées. Fonctions dégraissantes particulièrement actives contre les graisses, cambouis, pollution routière, etc Désoxyde rapidement, élimine les traces de rouille sur les surfaces. Caractère moussant contrôlé permettant lors du rinçage, d'obtenir des surfaces rénovées d'un aspect brillant. Trouve son utilisation pour le nettoyage, la rénovation des jantes et garnitures de roues des autos et motos, des bennes, remorques, dans les services de maintenance pour autoroutes, les garages, chantiers navals, etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Mouiller légèrement et uniformément la jante à nettoyer. Appliquer à l'état pur selon le cas, par pulvérisation, brossage, au balai brosse. Contrôler le temps de contact. Faire suivre d'un rinçage complet au jet.

NOTA IMPORTANT :

1 - NE PAS METTRE au contact sur les surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les supports sensibles au nettoyant acide : verre, porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

2 - NE PAS APPLIQUER sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer au préalable un essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support.




1



2



3



4

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excedant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.