

PROTECTOR

LINGETTE NETTOYANTE

PROTECTEUR DE SURFACES SENSIBLES

PROPRIETES



Solution d'imprégnation équilibrée compatible avec la plupart des matières polies ou transparentes, vitres, chromes, inoxydables, miroirs, matières plastiques, skaï, cuir, carrelage, faïence, éclairage et réflecteurs, formica, marbres, métal argenté, carrosseries, etc....

Nettoie les vitres et laisse, après utilisation un film translucide invisible limitant l'implantation des salissures et favorisant leur élimination. Il forme un film mono moléculaire sec et durable, qui prévient le retour de la saleté et qui résiste aux traces de doigts. Réduit ainsi les coûts d'entretien après traitement, un simple coup de chiffon non pelucheux sans frotter permet d'éliminer les salissures. Ne tache pas les surfaces traitées et ne contient pas de particules abrasives. La grande richesse en matières actives lui confère un pouvoir couvrant important.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution d'imprégnation :	Caractéristiques de la lingette :
- Aspect ----- liquide laiteux	- Matière ----- Non tissé Spunlace 60 gsm
- Couleur ----- blanc	- Couleur ----- blanche
- Densité ----- 0,99 +/- 0,02	- Dimension ----- 200 x 240 mm
- pH ----- 7,5 +/- 0,5	- Nombre de lingette ----- 80 formats
- Pouvoir couvrant ----- 30 à 40 m ² /litre	- Taux d'imprégnation --- 600 ml
- Composition : Agents nettoyants (tensioactifs non ioniques), agents d'étalement, agents protecteurs.	- Couleur boîte ----- jaune
	- Couleur capot ----- noir

UTILISATIONS

Facilite les opérations de nettoyage des surfaces vitrées, laquées ou polies et espace la fréquence des nettoyages dans les collectivités, hôtels, restaurants, salles de sport, bureaux, municipalités, immeubles, industries... Peut être utilisé pour le nettoyage des écrans sauf pour ceux ayant un traitement anti reflet.

UTILISATEURS

A utiliser par les professionnels : service de maintenance, service de nettoyage, hôtels, restaurants, ...

MODE D'EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les surfaces. Lustrer avec un chiffon non pelucheux type micro fibre.

Bien refermer le couvercle après utilisation. Un essai préalable est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.



Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.