

SOLVODRY

LINGETTE NETTOYANTE DEGRAISSANTE A FROID

SUBSTITUT DU TRICHLORETHYLENE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<u>Caractéristiques de la solution d'imprégnation :</u>	<u>Caractéristiques de la lingette :</u>
<ul style="list-style-type: none">- Aspect : liquide limpide- Couleur : incolore- Densité à 20°C : 0.85 +/- 0.02- Point éclair : < 21°C- IKB : > 170	<ul style="list-style-type: none">- Matière : Non tissé Spunlace 60 gsm- Couleur : blanche- Dimension : 200 x 240 mm- Nombre de lingettes : 80 formats- Taux d'imprégnation : 1000 ml- Couleur capot : noir- Couleur boîte : noire

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Contient une solution d'imprégnation solvantée nouvelle génération à séchage très rapide, utilisable en dégraissage à froid. La solution d'imprégnation possède une basse tension superficielle et un pouvoir IKB élevé. Dissout rapidement les graisses, huiles d'origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc,.... sans laisser de résidu après évaporation. Impact sur l'environnement et la santé sans commune mesure avec le trichloréthylène ou tout autre solvant halogéné, il constitue donc une alternative favorable aussi bien en termes de performances qu'en termes de sécurité. Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène ou solvants bromés.... Neutre et sans effet sur les métaux.

Utilisé par les professionnels de l'entretien et de la maintenance pour le nettoyage et le dégraissage rapide des surfaces en acier, aluminium, cuivre, certains plastiques, ...sans laisser de trace. Il facilite les opérations immédiates de collage, mise en peinture, décolletage, polissage, ou de maintenance courte sur machines, imprimeries, mécaniques,....



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.